



CastFlow Automation System

Manuale dell'utente
tecniche

Specifiche

SPECIFICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche variano a seconda della versione:

	Base	Business	Full
Sistema database:	Interbase® o FireBird.	Interbase® o FireBird.	Interbase® o FireBird.
Numero di utenti:	3	6	illimitato
Numero di macro:	illimitato	illimitato	illimitato
Numero di fasi per ogni macro:	illimitato	illimitato	illimitato
Numero di ambienti separati:	1	3	illimitato
Numero di dati speciali:	illimitato	illimitato	illimitato
Numero di valori globali:	illimitato	illimitato	illimitato
Numero di lingue installabili:	3	illimitato	illimitato
Numero di possibili plugins aggiuntivi	illimitato	illimitato	illimitato
Numero di possibili resolvers aggiuntivi	illimitato	illimitato	illimitato
Metodo di controllo dei dati:	transazioni asincrone	transazioni asincrone	transazioni asincrone
Numero di postazioni	3	6	illimitato
Elaborazione distribuita	No	Si	Si
Stampe storiche	No	Si	Si
Stampe su file (PDF, RTF)	No	No	Si
Salvataggio XML della definizione del sistema, per backup ed assistenza	Si	Si	Si
Salvataggio XML della definizione dei flussi, per backup ed assistenza	Si	Si	Si
Salvataggio XML dello storico, per backup ed assistenza	Si	Si	Si
Ripristino automatico di tutti i salvataggi XML, per backup ed assistenza	Si	Si	Si
Notifiche sulla barra di sistema	No	Si	Si
Sistema di credito prepagato	No	No	Si
Avvio di macro dal programma Agent	No	No	Si
Visualizzazione del costo delle macro	No	No	Si



CastFlow Automation System

Manuale dell'utente
tecniche

Specifiche

Requisiti minimi:	
Sistema operativo server:	Microsoft Windows© (95/NT4 o superiore), Unix, Solaris
Sistema operativo client:	Microsoft Windows© XP sp2
Hardware server:	Pentium 100MHz o superiore, 64MB RAM
Hardware client:	Pentium 100MHz o superiore, 64MB RAM (maggiore potenza grafica richiesta per il programma CastFlow)
	Connessione ad una rete locale od Internet (solo per installazioni che prevedono più postazioni; è possibile installare il sistema anche su una postazione singola, ove i programmi CastFlow, CastAgent e CastStarter risiedano sullo stesso computer: in questo caso non è richiesta alcuna connessione esterna)
	Per l'utilizzo di CastFlow è richiesto uno strumento di puntamento, quale il mouse